



ST310

## Sicherheitstrafo 230V/24V, 20VA, 4PLE

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart DIN Hutschiene (REG)

#### Ausführung

Anzahl Module 4

#### Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung  $U_e$  230 V

Frequenz 50 Hz

#### Spannung

Isolationsspannung 4000 V

Ausgangsspannung 2 24 V

Leerlaufspannung sekundär 25.6 V

Ausgangsspannung 24 V

#### Strom

Ausgangsstrom 0.834 A

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 58 mm

Höhe installiertes Produkt 85 mm

Breite installiertes Produkt 70 mm

#### Leistung

Leistungsaufnahme 20 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 2 W

#### Montage

Geeignet für Aufputz Ja

Geeignet für Unterputz Nein

#### Ausstattung

Ein-/Ausschalter Nein

Kurzschlussicher Ja

#### Normen

Standardtext EN 61558-2-6

Europäische Direktive WEEE betroffen

#### Sicherheit

Schutzart	IP20
Temperaturschutz	Ja
<b>Verwendung Bedingungen</b>	
Betriebstemperatur	-20...35 °C