



ST320

Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE

Technische Merkmale

Architektur

Montageart DIN Hutschiene (REG)

Ausführung

Anzahl Module 2

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 V

Frequenz 50/60 Hz

Spannung

Isolationsspannung 4000 V

Leerlaufspannung sekundär 15.8 V

Ausgangsspannung 12 V

Strom

Ausgangsstrom 1.5 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 58 mm

Höhe installiertes Produkt 85 mm

Breite installiertes Produkt 35 mm

Breite Reiheneinbaugerät (REG) 2 TE

Leistung

Leistungsaufnahme 18 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 2.07 W

Montage

Geeignet für Aufputz Ja

Geeignet für Unterputz Nein

Montageart DIN-Schiene (REG)

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 6mm²

Kabel

Leitungslänge zum Türöffner 0,5 A max. 100 m

Leitungslänge zum Türöffner 1 A max. 50 m

Ausstattung

Ein-/Ausschalter	Nein
Kurzschlussicher	Ja
Normen	
Europäische Direktive WEEE	betroffen
Sicherheit	
Schutzart	IP20
Temperaturschutz	Ja
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-20...35 °C