



SU212



Klingel 12V, 1PLE

Technische Merkmale

Ausführung

Anzahl Module	1
---------------	---

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	8 / 12 V
Versorgungsspannungsart	AC

Strom

Betriebsstrom	0.33 A
Nennstrom	0.33 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	65 mm
Höhe installiertes Produkt	80 mm
Breite installiertes Produkt	18 mm

Frequenz

Frequenz	50 bis 0 Hz
----------	-------------

Leistung

Leistungsaufnahme	5 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	5 W

Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)
-----------	---------------

Ausstattung

Schallpegel	85 dB
-------------	-------

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-10...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25...60 °C