



SU214



Summer 12V, 1PLE

Technische Merkmale

Architektur

Montageart DIN Hutschiene (REG)

Ausführung

Anzahl Module 1

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue 8 / 12 V

Versorgungsspannungsart AC

Strom

Betriebsstrom 0.33 A

Nennstrom 0.33 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 65 mm

Höhe installiertes Produkt 80 mm

Breite installiertes Produkt 18 mm

Frequenz

Frequenz 50 bis 0 Hz

Leistung

Leistungsaufnahme 4 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 4 W

Werkstoff

Werkstoff Polyamid (PA)

Ausstattung

Schallpegel 78 dB

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen

Sicherheit

Schutzart IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -10...40 °C

Lager-/Transporttemperatur -25...60 °C