




TG053A

IP44



Wetterstation KNX mit GPS

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Funktion

Niederschlag (Ja/Nein) 1 bit

Konnektivität

Signalausgang Nein

Spannung

Hilfsspannung 12...40 V AC/DC

Betriebsspannung über Bus 21...32 V DC

Strom

Nennstrom (inkl. Heizung) 80 mA

Abmessungen

Abmessungen (dxH) 77x96 x118mm

Messung

Messbereich Geschwindigkeit 0 / 35 m/s

Messbereich Windgeschwindigkeit 0...35 m/s

Messbereich Windstärken 0...35 Bft

Beleuchtung Steuerung

Helligkeitsmeßbereich 0 / 150000 Lux

Montage

Montageart mit Rohrschelle für Mastbefestigung

Anschluss

Busankoppler mit integriertem Busankoppler

Busanschluss Busanschluss über Anschlussklemme

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus system

Ausstattung

Anzahl der binären Eingänge 0

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb mit integriertem Busankoppler

Sicherheit

Schutzart

IP44

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-30...50 °C

Temperatur

Messbereich Temperatur, linear

-30...80 °C

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie

KNX

Hinweis

Hinweistext

Auf korrekte Ausrichtung und freistehende Montage achten.