



TG551A

Funk-Dualwarnmelder Komfort Q, IR- Alarmstopp, weiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Geschraubt
Mit Grundplatte	Ja

Funktion

Betriebsart	Stand alone
Integrierter Summer	Ja, 85 dB(A) in 3 m Entfernung
Rauchschalter	Nein

Konnektivität

Verbindungsart	Funk
Vernetzbar über Kabel	Nein
Vernetzbar über Funk (optional)	Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig)	Ja
Vernetzbar	Ja

Spannung

Eingangsspannung	≈ 6 V
------------------	-------

Abmessungen

Abmessungen (dxH)	116x49 mm
-------------------	-----------

Messung

Detektionsbereich	50 m ²
Detektionsmethode	Optisch und Wärm

Batterie

Batterieschwachmeldung	Ja
------------------------	----

Lieferumfang

Mitgelieferte Backup-Batterie wiederaufladbar	Nein
Mitgelieferte Backup-Batterie wiederaufladbar	ohne

Ausstattung

Anzahl der Anschlüsse für Sensors / Aktor	40
Kabeleinführung	nicht zutreffend
Standalone	Nein
VdS anerkannt	Nein
Alarmlautstärke Summer	85 dB

Normen

Homologationsnummer an der EG-Norm	0333-CPR-292074
Mit dem Q-Label ausgezeichnet	Ja
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

Art des Testknopfes	Kombination
---------------------	-------------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-10...65 °C
--------------------	-------------
