



TGC600

Aufputz-Gehäuse für Heizungsaktor im Heizkreisverteiler mit IP31

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Aufputz / Aufbau
------------	------------------

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
---------------------------	--------------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	89 mm
Innentiefe	85 mm
Höhe installiertes Produkt	157 mm
Breite installiertes Produkt	104 mm
Breite in Teilungseinheiten	4
Höhe	157 mm

Deckel, Tür

Klappdeckel	mit transparentem Klappdeckel
Deckel Art	geschlossen
Türverriegelung	ohne
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Ja

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
-----------	---------------------

Ausstattung

Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Zusatzeinrichtungen möglich	Nein

Sicherheit

Schutzart	IP31
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C
----------------------------	-------------

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	KNX
-------------------	-----