



TGG641B



**IP54**

## Stellantrieb 24V AC/DC für Ventile M30x1,5

### Technische Merkmale

#### Funktion

Laufzeit 42 s /mm

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 24 V

#### Strom

Anzahl Eingangsstromkreise 1

#### Abmessungen

Tiefe 64 mm

Höhe installiertes Produkt 64 mm

Länge 50 mm

Breite installiertes Produkt 42 mm

Hub 5 mm

#### Werkstoff

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

#### Montage

Montageart für Steckbefestigung

#### Kabel

Leitungslänge max. 200 m

Vorkonfektionierte Leitung ≈ 1 m

#### Sicherheit

Schutz mit Demontageschutz

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 0...50 °C

Lager-/Transporttemperatur -20...70 °C

Temperatur mit Übertemperaturschutz

#### Kennzeichnung

Haupt-Designlinie KNX