



Phasenschielen (2 Stk), isoliert, 6mm² mit 8 Pole und 4 Endkappen

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Schraubbar

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 V

Strom

Nennstrom 16 A

Abmessungen

Nenngröße 114 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt 6 mm²

Ausstattung

Mit Berührungsschutz Nein

Verwendung Bedingungen

Isoliert Ja

TGM616D