



TH101



**USB-Schnittstelle, KNX, REG**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart DIN-Schiene

**Ausführung**

Anzahl Module 2

**Kompatibilität**

Kompatibilität kompatibel zu USB 1.1/2.0 Übertragungsprotokollen

Systemvoraussetzungen: Systemvoraussetzungen: Windows 2000 oder höher

**Konnektivität**

Steckverbinder / Buchsen mit USB-Buchse Typ B für Datenverkehr (Spannungsversorgung über PC)

**Spannung**

Betriebsspannung über Bus 21...32 V DC

**Abmessungen**

Breite Reiheneinbaugerät (REG) 2 TE

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0.15 W

Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol 0.15 W

**Speicher**

Datenübertragungsrate 9.6 kBd

**Werkstoff**

Farbe steingrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff sonstige

**Kabel**

USB Leitungslänge max. 5 m

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus system

Programmieren programmierbar ab ETS3, V1.0

**Ausstattung**

Ausführung Systemschnittstelle USB

---

**Software**

Aktualisieren	mit Flash-Controller
---------------	----------------------

Anwendung	Bus/PC Verbindung
-----------	-------------------

---

**Sicherheit**

Schutzart	IP20
-----------	------

---

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-5...45 °C
--------------------	------------

---

**Kennzeichnung**

Haupt-Designlinie	KNX
-------------------	-----