



TJA450

domovea Server incl. Software

Technische Merkmale

Architektur

Montageart REG

Ausführung

Anzahl Module 6

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte ja

Strom

Stromaufnahme (Betrieb) ≈ 150 mA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 3.9 W

Werkstoff

Farbe steingrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff sonstige

Werkstoff Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus system

Lieferumfang

Busankopplung inklusive Ja

Sicherheit

Schutzart IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 0...45 °C

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie KNX