



TJA451

domovea Systempaket bestehend aus TJA450, TJ550, TGA200

Technische Merkmale

Architektur

Montageart REG

Ausführung

Anzahl Module 10

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte ja

Fernbedienung möglich 1

Handschalter / -taster Wahlschalter für Online-/ Offline-Betrieb

Strom

Stromaufnahme (Betrieb) ≈ 150 mA

Abmessungen

Breite Reiheneinbaugerät (REG) 10 TE

Speicher

Bildspeicher Ikonen/Hintergrundbilder 20 MB

Werkstoff

Farbe steingrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff sonstige

Werkstoff Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Anschluss

Anzahl der IP-Kameras 10

Busankoppler mit integriertem Busankoppler

Busanschluss Busanschluss über Anschlussklemme

Anschlussart Steckanschluss

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus system

Lieferumfang

Busankopplung inklusive Ja

Ausstattung

Anzahl der Gruppe 100

Anzahl der steuerbaren Ausgänge	500
Anzahl der Clients	30
Anzahl der Energie-Messarchive	100
Anzahl der Sequenzen	50
Anzahl USB-Schnittstelle	3
Mit Konfigurationssoftware	Ja

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	0...45 °C
--------------------	-----------

Kenzeichnung

Haupt-Designlinie	KNX
-------------------	-----

Hinweis

Hinweistext

Für die Inbetriebnahme sind Kenntnisse der Netzwerktechnik erforderlich. Systemvoraussetzungen: Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (32 oder 64 bit).