



TJA470

IK04 IP20

domovea expert mit easy, IoT und Access Gate

Technische Merkmale

Architektur

Montageart DIN Hutschiene (REG)

Funktion

Funktion wandeln

Ausführung

Anzahl Module 6

Kontrollen und Indikatoren

Mit LED-Anzeige Ja

Handschalter / -taster Wahlschalter für Online-/ Offline-Betrieb

Konnektivität

Protokoll TCP/IP

Steckverbinder / Buchsen mit 2 USB-Buchsen Typ A

IP Integration von IP-Kameras in das 2Draht System

Spannung

Betriebsspannung 24 V DC

Betriebsspannung 21,6 ... 33 V= oder 48 V= Power over Ethernet PoE gemäß IEEE802.3

Betriebsspannung über Bus 21...32 V DC

Strom

Stromaufnahme (Betrieb) 0.5 A

Einschaltstrom 650 mA

Abmessungen

Breite Reiheneinbaugerät (REG) 6 TE

Energieversorgung

Betriebsspannung über Netzteil 24 V DC

Ausstattung

Demontageschutz Nein

Funk-Schnittstelle Nein

IR-Schnittstelle Nein

Updatefähig Ja

Visualisierung Ja

Web-Server Ja

Bedienung

Systemtechnologie

2Draht

Sicherheit

Verschmutzungsgrad

2

Schutzart

IP20

Schutzklasse

Schutzklasse II

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-5...45 °C

Lager-/Transporttemperatur

-25...70 °C (Lagerung > 45°C reduziert die Lebensdauer)

relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)

85 % bei 25 °C

Hinweis

Hinweistext

App für iOS ab Version 11 und Android ab Version 6
kostenlos im jeweiligen App-Store downloadbar