



TJA510

IK04 IP20

Access Gate 2D/IP Schnittstelle REG

Technische Merkmale

Architektur

Montageart DIN Hutschiene (REG)

Funktion

Funktion wandeln

Ausführung

Anzahl Module 6

Kontrollen und Indikatoren

Handschalter / -taster Wahlschalter für Online-/ Offline-Betrieb

Konnektivität

Steckverbinder / Buchsen mit 2 USB-Buchsen Typ A

IP Integration von IP-Kameras in das 2Draht System

Spannung

Betriebsspannung 21,6 ... 33 V= oder 48 V= Power over Ethernet PoE gemäß IEEE802.3

Strom

Stromaufnahme (Betrieb) 0.5 A

Einschaltstrom max. 650 mA

Abmessungen

Breite Reiheneinbaugerät (REG) 6 TE

Werkstoff

Werkstoff Kunststoff

Oberfläche matt

Bedienung

Systemtechnologie 2Draht

Sicherheit

Verschmutzungsgrad 2

Schutzart IP20

Schutzklasse Schutzklasse II

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...45 °C

Lager-/Transporttemperatur -25...70 °C (Lagerung > 45°C reduziert die Lebensdauer)

Hinweis

Hinweistext

App für iOS ab Version 10.2 und Android ab Version
5 kostenlos im jeweiligen App-Store downloadbar