

## Konfigurationsserver KNX easy

### Technische Merkmale

#### Ausstattung

Web server Ja

#### Spannung

Betriebsspannung 24 - 24 V

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

#### Anschlussmöglichkeiten

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway Mehrfach-Schnittstellen

#### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus easy

#### Sicherheit

Schutzart IP IP20

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 45 °C

#### Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige Ja

#### Abmessungen

Breite 105 mm

Tiefe 65 mm

Breite in Teilungseinheiten 6

#### Texte

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Beschriftung Mit Beschriftungsfeld

Spannung Spannungsversorgung über PoE oder 24 VDC

TJA665