



TN002S

Patchmodul RJ45 CAT6 STP + Hutschienenträger

Technische Merkmale

Architektur

Typ RJ45 8(8)

Konnektivität

Durchlassband 250 MHz (900MHz für TV Signal)

Werkstoff

Farbe lichtgrau

Kabel

AWG-Bereich AWG 26-22

Ausstattung

Geschirmt Ja