



TN733

## Patchkabelset Kat.6 S/FTP, RJ45 mit 4 Stück a 300mm

### Technische Merkmale

#### Werkstoff

Farbe	steingrau
Farbe der Knickschutztülle	grau
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 1	Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 2	Metall

#### Anschluss

Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1	IEC 61076-3-106 Var. 1
Steckverbindergehäuse Anschluss 2	IEC 61076-3-106 Var. 1

#### Kabel

Leitungslänge	0.3 m
AWG-Bereich	AWG 27-7
Kabelart	RJ45/R45 Patchkabel
Kabelkonstruktion	4x2

#### Bedienung

Pinbelegung	1:1
-------------	-----

#### Sicherheit

Knickschutztülle	angespritzt
Schutzart	IP20
Flammwidrig	nach EN 50265-2-1
Rasthebelschutz	nein