



TN735

### Patchkabelset Kat.6, S/FTP RJ45 mit 4 Stück a 500mm

#### Technische Merkmale

##### Werkstoff

Farbe	steingrau
Farbe der Knickschutztülle	grau
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 1	Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 2	Metall

##### Anschluss

Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1	IEC 61076-3-106 Var. 1
Steckverbindergehäuse Anschluss 2	IEC 61076-3-106 Var. 1

##### Kabel

Leitungslänge	0.5 m
AWG-Bereich	AWG 27-7
Kabelart	RJ45/R45 Patchkabel
Kabelkonstruktion	4x2

##### Bedienung

Pinbelegung	1:1
-------------	-----

##### Sicherheit

Knickschutztülle	angespritzt
Schutzart	IP20
Flammwidrig	nach EN 50265-2-1
Rasthebelschutz	nein