



TN740

Patchkabel Kat.6 S/FTP RJ45, 1000mm

Technische Merkmale

Werkstoff

Farbe	steingrau
Farbe der Knickschutztülle	grau
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 1	Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 2	Metall

Anschluss

Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1	IEC 61076-3-106 Var. 1
Steckverbindergehäuse Anschluss 2	IEC 61076-3-106 Var. 1

Kabel

Leitungslänge	1 m
AWG-Bereich	AWG 27-7
Kabelart	RJ45/R45 Patchkabel
Kabelkonstruktion	4x2

Bedienung

Pinbelegung	1:1
-------------	-----

Sicherheit

Knickschutztülle	angespritzt
Schutzart	IP20
Flammwidrig	nach EN 50265-2-1
Rasthebelschutz	nein