



TRB302A



Funk UP Eingang 2 fach Batterie, quicklink

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Unterputz

Funktion

Busmodul abnehmbar Nein

Konnektivität

Funkprotokoll KNX-Funk

Spannung

Eingangsspannung 5 V

Betriebsspannung 3 V DC

Strom

Anzahl Eingangsstromkreise 2

Eingangsstrom pro Eingang 0.03 mA

Abmessungen

Abmessungen (dxH) 48 x 53 x 30 mm

Frequenz

Übertragungsfrequenz 868 MHz

Funk Sendefrequenz 868.3 MHz

Leitungslänge

Max. Leitungslänge zu Tastern 5 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0.4 W

Funk Sendeleistung < 10 mW

Messung

Eingangs-Abtastspannung je Kanal 5 V

Werkstoff

Farbe steingrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Anschluss

Anschluss an Taster / Schalter

Bedienung

Impulszeit

min. 50 ms

Sicherheit

Schutzart

IP30

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

0...45 °C