



TRB302B



Funk Eingang Unterputz, 2 fach 230V, quicklink

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Unterputz

Funktion

Busmodul abnehmbar Nein

ETS-Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x Alarm, Zustandsanzeige

quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster

Quicklink-Funktionen

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte ja

Konnektivität

Funkprotokoll KNX-Funk

Empfänger-Kategorie 2

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz 50/60 Hz

Spannung

Eingangsspannung 5 V

Betriebsspannung 230 V AC

Strom

Anzahl Eingangsstromkreise 2

Eingangsstrom pro Eingang 0.03 mA

Abmessungen

Abmessungen (dxH) 48 x 53 x 30 mm

Abmessungen (Ø x H) 53 x 27 mm

Frequenz

Übertragungsfrequenz 868 MHz

Funk Sendefrequenz 868.3 MHz

Leitungslänge

Max. Leitungslänge zu Tastern 5 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0.9 W

Funk Sendeleistung

< 10 mW

Messung

Eingangs-Abtastspannung

je Kanal 5 V

Werkstoff

Farbe

steingrau

RAL Farbe

RAL 7035 - Lichtgrau

Anschluss

Leiterquerschnitt

0.75...2.5 mm²

Anschluss an

Taster / Schalter

Anschlussart

mit Schraub-Liftklemmen

Kabel

Binär-Leitungslänge verlängerbar auf

max. 10 m

Leitungslänge

20 cm

Ausstattung

Anzahl Funk-Kanäle

2

Anzahl quicklink Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Bedienung

Impulszeit

min. 50 ms

Sicherheit

Schutzart

IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-5...45 °C