



TRB302B



**Funk Eingang Unterputz, 2 fach 230V, quicklink**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Unterputz

**Funktion**

Busmodul abnehmbar Nein

ETS-Zusatz-Funktionen ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x Alarm, Zustandsanzeige

Quicklink-Funktionen quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster

**Kontrollen und Indikatoren**

Meldeleuchte ja

**Konnektivität**

Funkprotokoll KNX-Funk

Empfänger-Kategorie 2

**Elektrische Hauptmerkmale**

Frequenz 50/60 Hz

**Spannung**

Eingangsspannung 5 V

Betriebsspannung 230 V AC

**Strom**

Anzahl Eingangsstromkreise 2

Eingangsstrom pro Eingang 0.03 mA

**Abmessungen**

Abmessungen (dxH) 48 x 53 x 30 mm

Abmessungen (Ø x H) 53 x 27 mm

**Frequenz**

Übertragungsfrequenz 868 MHz

Funk Sendefrequenz 868.3 MHz

**Leitungslänge**

Max. Leitungslänge zu Tastern 5 mm

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0.9 W

Funk Sendeleistung

< 10 mW

---

### Messung

Eingang-Abtastspannung

je Kanal 5 V

---

### Werkstoff

Farbe

steingrau

RAL Farbe

RAL 7035 - Lichtgrau

---

### Montage

Montageart

für den Einbau hinter UP-Einsätzen

---

### Anschluss

Leiterquerschnitt

0.75...2.5 mm<sup>2</sup>

Anschluss an

Taster / Schalter

Anschlussart

mit Schraub-Liftklemmen

---

### Kabel

Binär-Leitungslänge verlängerbar auf

max. 10 m

Leitungslänge

20 cm

---

### Ausstattung

Anzahl Funk-Kanäle

2

Anzahl quicklink Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

---

### Bedienung

Impulszeit

min. 50 ms

---

### Sicherheit

Schutzart

IP20

REACH-konform

Nein

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Nein

---

### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-5...45 °C