



TRC270D



quicklink

Funk Zwischenstecker- Aktor 16A, quicklink

Technische Merkmale

Architektur

Montageart steckbar

Funktion

ETS-Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Zwangssteuerung, Zustandsanzeige

Quicklink-Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer

Ausführung

Anzahl Module 0

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte ja

Konnektivität

Funkprotokoll KNX-Funk

Empfänger-Kategorie 2

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz 50 Hz

Spannung

Betriebsspannung über Bus 21...32 V DC

Strom

Anzahl Eingangsstromkreise 0

Maximaler Durchgangsstrom 16 A

Schaltstrom max. 16 A

Abmessungen

Tiefe 77 mm

Aufbauhöhe 41 mm

Höhe 54 mm

Breite 98 mm

Frequenz

Funk Empfangsfrequenz 868.3 MHz

Leistung

Ausgangsleistung 3680 W

konventionelle Trafos 1600 VA

Werkstoff

Designlinienfarbe	polarweiß
Oberfläche	matt

Glühlampen Steuerung

Max. Glühlampenlast	2300 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	system, PB
-----------------------------	------------

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Nein
-------------------------	------

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	1
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Transmitter duty cycle	1 %

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	0...45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C
relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)	0...65 % (ohne Betauung)