



TRC301B



Funk Fensterkontakt mit Batterie, weiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Funktion

Busmodul abnehmbar Nein

ETS-Zusatz-Funktionen ETS Zusatz-Funktionen: Wert, Verzögerungszeit, Tastenfunktion, Batteriezustand

Quicklink-Funktionen quicklink Funktionen: Schalten, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung

Konnektivität

Funkprotokoll KNX-Funk

Empfänger-Kategorie 2

Spannung

Eingangsspannung 3 V

Betriebsspannung 3 V DC

Strom

Anzahl Eingangsstromkreise 2

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 30 mm

Höhe installiertes Produkt 26 mm

Breite installiertes Produkt 138 mm

Abstand zum Magneten max. 5 mm

Frequenz

Übertragungsfrequenz 868 MHz

Funk Sendefrequenz 868.3 MHz

Leistung

Funk Sendeleistung < 10 mW

Batterie

Lebensdauer Batterie [Jahre] ≈ 4

Werkstoff

Farbe polarweiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	0
Anzahl Funk-Kanäle	1
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	0...50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25...70 °C