



TRC301B



Funk Fensterkontakt mit Batterie, weiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Funktion

Busmodul abnehmbar Nein

Funktion easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Resetfunktion (auf Werkseinstellung)

Kontrollen und Indikatoren

Taste / Tasterknopf mit Konfigurations-Taste

Konnektivität

Funkprotokoll KNX-Funk

Empfänger-Kategorie 2

Spannung

Eingangsspannung 3 V

Betriebsspannung 3 V DC

Strom

Anzahl Eingangsstromkreise 2

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 30 mm

Höhe installiertes Produkt 26 mm

Breite installiertes Produkt 138 mm

Abstand zum Magneten max. 5 mm

Frequenz

Übertragungsfrequenz 868 MHz

Funk Sendefrequenz 868.3 MHz

Leistung

Funk Sendeleistung < 10 mW

Batterie

Lebensdauer Batterie [Jahre] ≈ 4

Werkstoff

Farbe polarweiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

LED Steuerung

LED

mit Konfigurations-LED

Anschluss

Busanschluss

Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System

Einstellungen

Programmieren

werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge

0

Anzahl Funk-Kanäle

1

Anzahl quicklink Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

0...50 °C

Lager-/Transporttemperatur

-25...70 °C