



TRE302



Funk AP 2 fach Tastsensor IP55, quicklink

Technische Merkmale

Architektur

Anzahl Tasten	2
Montageart	Aufputz / Aufbau

Funktion

Funktion	easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
----------	--

Kontrollen und Indikatoren

Bedienung	Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar
Taste / Tasterknopf	mit Konfigurations-Taste

Konnektivität

Funkprotokoll	KNX-Funk
Empfänger-Kategorie	2
Binäreingänge	mit 2 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte

Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	2
----------------------------	---

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	76 mm
Breite installiertes Produkt	49 mm

Frequenz

Übertragungsfrequenz	868 MHz
Funk Sendefrequenz	868.3 MHz

Leitungslänge

Max. Leitungslänge zu Tastern	3 mm
-------------------------------	------

Batterie

Lebensdauer Batterie [Jahre]	≈ 5
------------------------------	-----

Werkstoff

Farbe	polarweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß

LED Steuerung

LED	mit Konfigurations-LED, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange
-----	---

Montage

Montageart	Aufputz
Montageart	für senkrechte und waagerechte Montage

Anschluss

Busanschluss	Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
--------------	---

Kabel

Binär-Leitungslänge	max. 3 m
---------------------	----------

Einstellungen

Programmieren	werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
---------------	--

Ausstattung

Anzahl Funk-Kanäle	4
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger

Sicherheit

Schutzart	IP55
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-10...55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C
Energieverbrauch	niedriger Eigenenergiebedarf