



TRE302



IP55



Funk AP 2 fach Tastsensor IP55, quicklink

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Funktion

ETS-Zusatz-Funktionen ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x Alarm, Zustandsanzeige

Quicklink-Funktionen quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer

Konnektivität

Funkprotokoll KNX-Funk

Empfänger-Kategorie 2

Strom

Anzahl Eingangsstromkreise 2

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt 76 mm

Breite installiertes Produkt 49 mm

Frequenz

Übertragungsfrequenz 868 MHz

Funk Sendefrequenz 868.3 MHz

Leitungslänge

Max. Leitungslänge zu Tastern 3 mm

Batterie

Lebensdauer Batterie [Jahre] ≈ 5

Werkstoff

Farbe polarweiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Montage

Montageart Aufputz

Montageart für senkrechte und waagerechte Montage

Kabel

Binär-Leitungslänge max. 3 m

Ausstattung

Anzahl Funk-Kanäle	4
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Sicherheit	
Schutzart	IP55
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-10...55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C