



TRM691E



IP20

Funk UP Universal-Dimmer 1fach/Binäreingang 2fach 200W 2Draht

Technische Merkmale

Funktion

ETS-Zusatz-Funktionen

ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, Zwangssteuerung, Zustandsanzeige, Helligkeitsanzeige, Repeaterfunktion

Quicklink-Funktionen

quicklink Funktionen: Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer

Softanlauf

lampenschonender Softanlauf

Ausführung

Anzahl Module

0

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte

ja

Konnektivität

Funkprotokoll

KNX-Funk

Empfänger-Kategorie

2

Sicherung

Sicherung

kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Abmessungen

Abmessungen (Ø x H)

56 x 38 mm

Durchmesser

56 mm

Höhe

38 mm

Frequenz

Funk Empfangsfrequenz

868.3 MHz

Leistung

Schaltleistung Glühlampen

10 / 200 W

konventionelle Trafos

10...175 VA

Elektronische Trafos

10...175 W

LED Steuerung

Max. Anzahl von LED/ESL Lampen

8

Dimmbare LED-Lampen

3...50 W

Leistung LED

50 W

Glühlampen Steuerung

Max. Glühlampenlast

200 W

230 V Glüh- und Halogenlampen

10...200 W

Anschluss

Lastart	universal
Kontaktanzahl	1
Anschlussart	mit Schraub-Liftklemmen

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Nein
-------------------------	------

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	1
Anzahl der Eingänge	2
Bussystem-Dimmaktor Ausführung	universal
Nebenstelleneingang	Ja
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Transmitter duty cycle	1 %
Dimmprinzip	Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-15...45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25...70 °C
relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)	0...65 % (ohne Betauung)