




TU402



**Funkfernbedienung, KNX, 2 Tasten, 2 Kanäle**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

ETS-Zusatz-Funktionen	ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert
Quicklink-Funktionen	quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory

**Konnektivität**

Funkprotokoll	KNX-Funk
Empfänger-Kategorie	2

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	15.8 mm
Höhe installiertes Produkt	83 mm
Abmessungen (dxH)	83 x 46,5 x 15,8 mm
Breite installiertes Produkt	46.5 mm

**Frequenz**

Übertragungsfrequenz	868 MHz
Funk Sendefrequenz	868.3 MHz

**Leistung**

Funk Sendeleistung	< 10 mW
--------------------	---------

**Ausstattung**

Anzahl Funk-Kanäle	2
--------------------	---

**Bedienung**

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	mit Beschriftungsfeld
--------------------------------------	-----------------------

**Sicherheit**

Schutzart	IP50
-----------	------

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-10...45 °C
--------------------	-------------