



TU404



Funkfernbedienung, KNX, 4 Tasten, 4 Kanäle

Technische Merkmale

Architektur

Anzahl Tasten 4

Funktion

ETS-Zusatz-Funktionen ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert

Funktion easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab ; Resetfunktion (auf Werkseinstellung)

Quicklink-Funktionen quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory

Kontrollen und Indikatoren

Taste / Tasterknopf mit Konfigurations-Taste ; mit seitlichen Verriegelungstasten

Konnektivität

Funkprotokoll KNX-Funk

Modulation AM/ FM FM

Empfänger-Kategorie 2

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 15.8 mm

Höhe installiertes Produkt 83 mm

Abmessungen (dxH) 83 x 46,5 x 15,8 mm

Breite installiertes Produkt 46.5 mm

Frequenz

Übertragungsfrequenz 868 MHz

Funk Sendefrequenz 868.3 MHz

Leistung

Funk Sendeleistung < 10 mW

Reichweite

Max. Reichweite 30m (Gebäude) / 100m (im Freien)

Batterie

Batterielebensdauer 5 Jahre

Batterie / Akku mit 2 x Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430

LED Steuerung

LED mit Konfigurations-LED ; mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange

Anschluss

Busanschluss Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System

Ausstattung

Anzahl Funk-Kanäle 4

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb mit Beschriftungsfeld

Sicherheit

Schutzart IP50

Schlüssel mit Schlüsselring zum Anhängen

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -10...45 °C

Energieverbrauch niedriger Eigenenergiebedarf