



TU406



**Funkfernbedienung, KNX, 6 Tasten, 6 Kanäle**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart sonstige

**Funktion**

ETS-Zusatz-Funktionen ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert

Quicklink-Funktionen quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory

**Konnektivität**

Funkprotokoll KNX-Funk

Empfänger-Kategorie 2

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt 16 mm

Höhe installiertes Produkt 133.6 mm

Abmessungen (dxH) 133,6 x 50,2 x 16 mm

Breite installiertes Produkt 50.2 mm

**Frequenz**

Übertragungsfrequenz 868 MHz

Funk Sendefrequenz 868.3 MHz

**Leistung**

Funk Sendeleistung < 10 mW

**Batterie**

Lebensdauer Batterie [Jahre] ≈ 5

**Ausstattung**

Anzahl Funk-Kanäle 6

**Bedienung**

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb mit Beschriftungsfeld

**Sicherheit**

Schutzart IP30

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur 0...45 °C