




TU418



Funkfernbedienung, KNX, 7 Tasten, 18 Kanäle

Technische Merkmale

Funktion

ETS-Zusatz-Funktionen	ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert
Quicklink-Funktionen	quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory

Konnektivität

Funkprotokoll	KNX-Funk
Empfänger-Kategorie	2

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	16 mm
Höhe installiertes Produkt	133.6 mm
Abmessungen (dxH)	133,6 x 50,2 x 16 mm
Breite installiertes Produkt	50.2 mm

Frequenz

Übertragungsfrequenz	868 MHz
Funk Sendefrequenz	868.3 MHz

Leistung

Funk Sendeleistung	< 10 mW
--------------------	---------

Ausstattung

Anzahl Funk-Kanäle	18
--------------------	----

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	mit Beschriftungsfeld
--------------------------------------	-----------------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	0...45 °C
--------------------	-----------