


TXA304



## Binäreingang 4fach, 230V~, REG, KNX

### Technische Merkmale

#### Funktion

Busmodul abnehmbar	Nein
easy link Funktionen	Schalt-, Dimm-, Jalousiesterungs-, Zwangssteuerungs-, Szenen-, Heizungs- und Zeitschalterfunktionen
ETS-Zusatz-Funktionen	ETS Zusatz-Funktionen: Wertgeber 1 und 2 Byte, 2-Kanal-Modus, Stufenschalterfunktion

#### Ausführung

Anzahl Module	4
---------------	---

#### Kontrollen und Indikatoren

Steuerung mit beleuchteten Taster	10 mA
-----------------------------------	-------

#### Spannung

Eingangsspannung	230 V
Eingangsspannung	230 V AC
Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
Signalspannung	230 V AC
Eingangsspannungsart	AC

#### Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	4
----------------------------	---

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	69 mm
Höhe installiertes Produkt	90 mm
Länge	35 mm
Breite installiertes Produkt	71 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	4 TE

#### Leitungslänge

Max. Leitungslänge zu Tastern	100 mm
-------------------------------	--------

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0.1 W
---------------------------------------	-------

#### Werkstoff

Farbe	steingrau
Werkstoff	Kunststoff

#### Montage

**Anschluss**

Leiterquerschnitt (flexibel)	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (starr)	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss an	Taster / Schalter
Busankoppler	mit integriertem Busankoppler
Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus	system
-----------------------------	--------

**Ausstattung**

Anzahl der Ausgänge	0
---------------------	---

**Sicherheit**

Schutzart	IP20
-----------	------

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	0...45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C

**Kennzeichnung**

Haupt-Designlinie	KNX
-------------------	-----