



TXA306

## Binäreingang 6fach, universal, REG, KNX

### Technische Merkmale

#### Funktion

Busmodul abnehmbar	Nein
easy link Funktionen	Schalt-, Dimm-, Jalousiesteuerungs-, Zwangssteuerungs-, Szenen-, Heizungs- und Zeitschalterfunktionen
ETS-Zusatz-Funktionen	ETS Zusatz-Funktionen: Wertgeber 1 und 2 Byte, 2-Kanal-Modus, Stufenschalterfunktion

#### Ausführung

Anzahl Module	6
---------------	---

#### Kontrollen und Indikatoren

Steuerung mit beleuchteten Taster	5 mA
-----------------------------------	------

#### Spannung

Eingangsspannung	230 V
Eingangsspannung	24...230 V AC/DC
Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
Signalspannung	24 V AC/DC...230 V AC
Eingangsspannungsart	AC/DC

#### Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	6
Eingangsstrom pro Eingang	34 mA

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	60 mm
Höhe installiertes Produkt	90 mm
Länge	70 mm
Breite installiertes Produkt	106 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	6 TE

#### Leitungslänge

Max. Leitungslänge zu Tastern	100 mm
-------------------------------	--------

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0.2 W
---------------------------------------	-------

#### Werkstoff

Farbe	steingrau
Werkstoff	Kunststoff

**Montage**

---

Montageart	DIN-Schiene (REG)
------------	-------------------

**Anschluss**

---

Leiterquerschnitt (flexibel)	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (starr)	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss an	Potenzialfrei, Schalter, Taster, Automationsablauf
Busankoppler	mit integriertem Busankoppler
Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme

**Einstellungen**

---

Unterstützten Einstellmodus	system
-----------------------------	--------

**Ausstattung**

---

Anzahl der Ausgänge	0
---------------------	---

**Sicherheit**

---

Schutzart	IP20
-----------	------

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	0...45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C

**Kennzeichnung**

---

Haupt-Designlinie	KNX
-------------------	-----