




TXE530

IP44



Wetterstation KNX easy mit GPS

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Aufputz / Aufbau
------------	------------------

Funktion

Niederschlag (Ja/Nein)	1 bit
easy link Funktionen	3 fest vorgegebene Grenzwerte für Windalarm

Kontrollen und Indikatoren

Taste / Tasterknopf	mit Programmier Taste
---------------------	-----------------------

Spannung

Hilfsspannung	24 V AC/DC
Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC

Strom

Nennstrom (inkl. Heizung)	80 mA
---------------------------	-------

Abmessungen

Abmessungen (dxH)	96 x 77 x 118mm
-------------------	-----------------

Messung

Messbereich Geschwindigkeit	0 / 35 m/s
Messbereich Windgeschwindigkeit	0...35 m/s
Messbereich Windstärken	0...35 Bft

Beleuchtung Steuerung

Helligkeitsmeßbereich	0 / 150000 Lux
-----------------------	----------------

Montage

Montageart	mit Rohrschelle für Mastbefestigung
------------	-------------------------------------

Anschluss

Busankoppler	mit integriertem Busankoppler
Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	system
-----------------------------	--------

Ausstattung

Anzahl der binären Eingänge	0
-----------------------------	---

Bedienung

Sicherheit

Schutzart	IP44
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-30...50 °C
--------------------	-------------

Temperatur

Messbereich Temperatur, linear	-30...80 °C
--------------------------------	-------------

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	KNX
-------------------	-----

Hinweis

Hinweistext	Auf korrekte Ausrichtung und freistehende Montage achten.
-------------	---