



TXF121

IP20

KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler

Technische Merkmale

Architektur

Bussystem	KNX
Montageart	DIN Hutschiene (REG)

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50/60 Hz
----------	----------

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
---------------------------	--------------

Abmessungen

Breite Reiheneinbaugerät (REG)	1 TE
--------------------------------	------

Messung

Blindleistung Messung	JA
-----------------------	----

Anschluss

Busankoppler	mit integriertem Busankoppler
Anschlussart	mit Schraubklemmen
Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	system
-----------------------------	--------

Ausstattung

Zähleraufnahme	sonstige
----------------	----------

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit Display
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit integriertem Busankoppler

Normen

PTB-Zulassung	0
---------------	---

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Lager-/Transporttemperatur	-25...70 °C
----------------------------	-------------

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	KNX
-------------------	-----