



TYAS664D

KNX/DALI 2 Aktor 4-fach, Broadcast, KNX Secure, easy, RGB(T)W

Technische Merkmale

Architektur

Bussystem	KNX
Montageart	REG

Funktion

Mehrphasenbetrieb	zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
Softanlauf	lampenschonender Softanlauf

Ausführung

Anzahl Module	6
---------------	---

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	ja
Bedienung	Handbetätigung auch ohne Bus möglich z. B. auf Baustelle
Handscharter / -taster	Wahlschalter für Hand-/Busbetrieb und Lasteinstellung

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	185 mA

Spannung

Hilfsspannung	230 V AC
Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
Systemspannung	30V DC über Bus

Abmessungen

Breite Reiheneinbaugerät (REG)	6 TE
--------------------------------	------

Leistung

Dimmleistung	3 / 1 W
--------------	---------

Werkstoff

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

Anschluss

Lastart	universal und LED Retrofit
Leiterquerschnitt (flexibel)	0.75...2.5 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	0.75...2.5 mm ²
Busankoppler	mit integriertem Busankoppler
Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	system
-----------------------------	--------

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Ja
-------------------------	----

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	4
---------------------	---

Bussystem-Dimmaktor Ausführung	Dimmaktor
--------------------------------	-----------

Nebenstelleneingang	Nein
---------------------	------

Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
----------------------------------	------

geräuscharm	sehr geräuscharm
-------------	------------------

Bedienung

Vor Ort-/Handbedienung	Ja
------------------------	----

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...45 °C
--------------------	------------

Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C
----------------------------	-------------

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	KNX
-------------------	-----