



TYC120

Schnittstelle EnOcean/KNX radio, Aufputz

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Funktion

Anzahl Funktionskanäle 32

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue 21 / 30 V DC

Spannung

Betriebsspannung über Bus 21...32 V DC

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 25 mm

Länge 81 mm

Breite installiertes Produkt 81 mm

Frequenz

Funk-Sende-/Empfangsfrequenz 868.3 MHz

Leistung

Stromaufnahme 12 mA

Werkstoff

RAL Farbe RAL 1013 - Perlweiß

Anschluss

Busanschluss Busanschluss über Anschlussklemme

Sicherheit

Schutzart IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...45 °C

Lager-/Transporttemperatur -25...70 °C

relative Luftfeuchte (ohne Kondensation) 5...93 %

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...45 °C