



TYF130



Linien-/Bereichskoppler, KNX

Technische Merkmale

Architektur

Montageart DIN-Schiene

Funktion

easy link Funktionen als Linienverstärker einsetzbar

Ausführung

Anzahl Module 2

Kontrollen und Indikatoren

Taste / Tasterknopf mit Programmier-LED

Spannung

Betriebsspannung über Bus 21...32 V DC

Systemspannung 30V DC über Bus

Abmessungen

Breite Reiheneinbaugerät (REG) 2 TE

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0.5 W

Anschluss

Busanschlussart Anschlussklemme

Busankoppler mit integriertem Busankoppler

Busanschluss Busanschluss über Anschlussklemme

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus system

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...45 °C

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie KNX