



TYF656T



## Heizungsaktor 6-fach KNX, 230V/24V, Triac

### Technische Merkmale

#### Architektur

Bussystem KNX

#### Funktion

Mehrphasenbetrieb für 1 Phasenbetrieb

#### Ausführung

Anzahl Module 4

#### Kontrollen und Indikatoren

Taste / Tasterknopf mit Programmier-LED

#### Konnektivität

Number of binary inputs 0

#### Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz 50/60 Hz

#### Spannung

Hilfsspannung 110...230 V AC

Betriebsspannung über Bus 21...32 V DC

Schaltspannung 24...230 V

#### Strom

Max. schakelstroom (cos phi = 0,6) 1.5 A

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1 W

Verlustleistung pro Spule 0.4 W

#### Anschluss

Busankoppler mit integriertem Busankoppler

Busanschluss Busanschluss über Anschlussklemme

#### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus system

#### Lieferumfang

Busankopplung inklusive Ja

#### Ausstattung

Modulare Erweiterungsmöglichkeit Nein

**Bedienung**

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb

mit Schraubklemmen

**Sicherheit**

Schutzart

IP20

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur

-5...45 °C

Lager-/Transporttemperatur

-20...70 °C