



TYMS646T

IP20



Heizungsaktor 6fach KNX Secure für 24/230V Stellantriebe, Triac

Technische Merkmale

Architektur

Bussystem	KNX
Montageart	REG

Funktion

Mehrphasenbetrieb	für 1 Phasenbetrieb
-------------------	---------------------

Ausführung

Anzahl Module	4
---------------	---

Kontrollen und Indikatoren

Taste / Tasterknopf	mit Programmier­ta­ste und roter Programmier­LED
---------------------	--

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50/60 Hz
----------	----------

Spannung

Hilfsspannung	110...230 V AC
Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
Schaltspannung	24...230 V

Werkstoff

Designlinienunabhängige Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau

Anschluss

Leiterquerschnitt (flexibel)	0.5...4 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	0.5...4 mm ²
Busankoppler	mit integriertem Busankoppler
Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	system
-----------------------------	--------

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Ja
-------------------------	----

Ausstattung

Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Stellantriebe 24 V	je Kanal max. 2
Stellantriebe je Kanal	max. 4

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb

mit Schraubklemmen

Sicherheit

Schutzart

IP20

Verwendung Bedingungen

Lager-/Transporttemperatur

-20...70 °C

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie

KNX