



UDB2215265



Universal-Bodendose mit Bodenblech GröÙe 2 428x428x(215-265)mm

Technische Merkmale

Kompatibilität

Passend für Kanalbreite 190 / 240 mm

Abmessungen

Mindestestrichhöhe 215 mm

Länge 428 mm

Nivellierbereich 215 / 265 mm

NenngröÙe 240 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung Blind

Werkstoff

Werkstoff Materialmix

Werkstoff Seitenwand Kunststoff

Werkstoffgruppe Materialmix

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN