



UDB3075125



Universal-Bodendose mit Bodenblech GröÙe 3 498x498x(75-125)mm

Technische Merkmale

Kompatibilität

Passend für Kanalbreite 190 / 340 mm

Abmessungen

Mindestestrichhöhe 75 mm

Länge 498 mm

Nivellierbereich 75 / 125 mm

NenngröÙe 340 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung Blind

Werkstoff

Werkstoff Materialmix

Werkstoff Seitenwand Kunststoff

Werkstoffgruppe Materialmix

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN