



UDB3120170



Universal-Bodendose mit Bodenblech GröÙe 3 498x498x(120-170)mm

Technische Merkmale

Kompatibilität

Passend für Kanalbreite 190 / 340 mm

Abmessungen

Mindestestrichhöhe 120 mm

Länge 498 mm

Nivellierbereich 120 / 170 mm

NenngröÙe 340 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung Blind

Werkstoff

Werkstoff Materialmix

Werkstoff Seitenwand Kunststoff

Werkstoffgruppe Materialmix

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN