



UDS3070120



Universal-Bodendose mit Stahlblechschalung Größe 3 498x498x(70-120)mm

Technische Merkmale

Kompatibilität

Passend für Kanalbreite 190 / 340 mm

Abmessungen

Mindestestrichhöhe 70 mm

Länge 498 mm

Nivellierbereich 70 / 120 mm

Nenngröße 340 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung Blind

Werkstoff

Werkstoff Seitenwand Stahl

Werkstoffgruppe Stahl

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN