



UK190283



Unterflurkanal 3-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 190x28mm

Technische Merkmale

Abmessungen

| | |
|------------------------------|---------|
| Höhe installiertes Produkt | 28 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Breite installiertes Produkt | 190 mm |

Kapazität

| | |
|---|----|
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 | 20 |
|---|----|

Werkstoff

| | |
|-----------------|----------|
| Werkstoffgruppe | Stahl |
| Oberfläche | verzinkt |

Kabel

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Lichter/innerer Querschnitt | 5320 mm ² |
|-----------------------------|----------------------|

Ausstattung

| | |
|-------------------|---|
| Anzahl der Fächer | 3 |
|-------------------|---|

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Europäische Direktive RoHS | freiwillige Übereinstimmung |
|----------------------------|-----------------------------|

Verwendung Bedingungen

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Maximale Belastung | Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN |
|--------------------|---------------------------|