



UK190283



Unterflurkanal 3-zülig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 190x28mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	28 mm
Länge	2000 mm
Breite installiertes Produkt	190 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	20
---	----

Werkstoff

Farbe	verzinkt
Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	verzinkt

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	5320 mm ²
-----------------------------	----------------------

Ausstattung

Anzahl der Fächer	3
-------------------	---

Normen

Zulassungen	EN50085-2-2
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

REACH konform	Ja
RoHS konform	Ja
Halogenfrei	Ja

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN
--------------------	---------------------------