



UK190382



Unterflurkanal 2-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 190x38mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	38 mm
Länge	2000 mm
Breite installiertes Produkt	190 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	29
---	----

Werkstoff

Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	verzinkt

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	7220 mm ²
-----------------------------	----------------------

Ausstattung

Anzahl der Fächer	2
-------------------	---

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN
--------------------	---------------------------