



UK190482



## Unterflurkanal 2-züigig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 190x48mm

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	48 mm
Kanalhöhe	48 mm
Länge	2000 mm
Breite installiertes Produkt	190 mm

#### Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	36
---	----

#### Werkstoff

Farbe	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech
Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	verzinkt

#### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	9120 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	----------------------

#### Ausstattung

Anzahl der Fächer	2
-------------------	---

#### Normen

Zulassungen	EN50085-2-2
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

#### Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN
--------------------	---------------------------