



UK240382



Unterflurkanal 2-zülig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 240x38mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	38 mm
Kanalhöhe	38 mm
Länge	2000 mm
Breite installiertes Produkt	240 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	36
---	----

Werkstoff

Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	verzinkt

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	9120 mm ²
-----------------------------	----------------------

Ausstattung

Anzahl der Fächer	2
-------------------	---

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN
--------------------	---------------------------